



## Tijdrelais multifunctioneel 0,1 sec-10 uur 12-230 V

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 15 VA

Verliesvermogen bij volle belasting 2 W

Gloei- en halogeenlamp 230 V 450 W

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 50 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 1

#### Teksten

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Functie Functies: opkomvertragend, afvalvertragend, in-/uitschakelwissend, impulsvormend, symmetrisch knipperend, contact open/gesloten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

#### Afmetingen

Hoogte 85 mm

Breedte 17,50 mm

Diepte 58 mm

EZN006

