



FL72SP

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x600x300 mm UV-coating

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1150 mm
Breedte	600 mm
Diepte	300 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm, 4-zijdig 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	0
Aantal verdelerrijen	7

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------