



FP25SN2

**Staande verdeler leeg IP44 geïsoleerd 1950 x 1300 x 205mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1950 mm
Breedte	1300 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm, Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	5
Aantal flensplaatopeningen	10
Aantal verdelerrijen	12

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

**Materiaal**

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------