



FR11E2

Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1700x300x275 mm + 200 mm sokkel

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 1900 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Diepte | 275 mm |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

Veiligheid

| | |
|--|-------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse I (geaard) |
| Type slot | Zonder slot |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Aantal flensplaatopeningen | 2 |
| Aantal verdelerrijen | 11 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gemonteerd op | Vloermontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |
| Afwerking oppervlakte | Mat |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|