



FR23H2

Verdeler, Uniers IP55, klasse II, 1850x800x400 mm + 200 mm sokkel

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	2050 mm
Breedte	800 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6
Aantal rijen	12

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------