



FR24H1

**Verdeler, Unipers IP55, klasse II, 1850x1050x400 mm + 100 mm sokkel**

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	1950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	400 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

#### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8
Aantal verdelerrijen	12

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

#### Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------