



FR24L2

**Verdeler, Uniers IP55, klasse II, transp.deur 1850x1050x275 mm + 200 mm sokkel**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	2050 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

##### Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8
Aantal rijen	12

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage, Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

##### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Ja

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

##### Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------