FR52S

Verdeler, Univers IP55, klasse II, 800x550x275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen	
Hoogte	800 mm
Breedte	550 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid	
Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling	
Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4
Aantal rijen	5

Installatie, montage	
Gemonteerd op	Vloermontage, Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal	
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur	
Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	800 A

Spanning	
Nominale spanning	690 - 690 V