



FR82S

Verdeler, Univers IP55, klasse II, 1250x550x275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1250 mm
Breedte	550 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	1,50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	Zonder slot
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
Aantal flensplaatopeningen	4
Aantal rijen	8

Installatie, montage

Gemonteerd op	Vloermontage, Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal
Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
-----------------	-------

Spanning

Nominale spanning	690 - 690 V
-------------------	-------------