



FZ007NV



**Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 800 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	619 mm
Breedte	248 mm
Diepte	12 mm

**Deksel, deur**

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Aantal sloten	0

**Materiaal**

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

**Uitvoering**

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
Type slot	Staafsluiting