



G4721

## Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm<sup>2</sup> met haakse stekker, 1000 mm

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

#### Spanning

Maximale werkspanning	250 V
Nominale spanning	230 - 230 V
Toegekende stootspanning	4 kV

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Kabel

Diameter kabel	11 mm
Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Type connector/steker	Wago Winsta

#### Aansluitmogelijkheden

Aantal draden	3
---------------	---

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

#### Samenstelling

Mechanische codering	Ja
Kabeltype zijde 1	Jack
Kabeltype zijde 2	Jack
Type kabel	Aansluitkabel apparatuur

#### Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	3
------------------------------	---

#### Materiaal

Kleur	Zwart
Kleur contactinzetstuk	Zwart

#### Vermogen

Brandbelasting	0,95 kWh
----------------	----------

#### Weerstand

