

G4730

Aansluitset Wago 3-polig 3x1,5 mm² 450 mm

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen 3

Spanning

Maximale werkspanning 250 V

Nominale spanning 230 - 230 V

Toegekende stootspanning 4 kV

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Kabel

Diameter kabel 11 mm

Kabel continu temperatuurbestendig tot 70 °C

Aansluiting

Leidingdoorsnede 1,50 - 1,50 mm²

Type connector/steker Wago Winsta

Aansluitmogelijkheden

Aantal draden 3

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Samenstelling

Mechanische codering Ja

Kabeltype zijde 1 Jack

Kabeltype zijde 2 Plug (stekker)

Type kabel Verbindingskabel

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2 3

Materiaal

Kleur Zwart

Kleur contactinzetstuk Zwart

Vermogen

Brandbelasting 0,39 kWh

