



G4751

## Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm<sup>2</sup> met haakse stekker, 4000 mm

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen 3

#### Spanning

Maximale werkspanning 250 V

Nominale spanning 230 - 230 V

Toegekende stootspanning 4 kV

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

#### Kabel

Diameter kabel 11 mm

Kabel continu temperatuurbestendig tot 70 °C

#### Aansluiting

Leidingdoorsnede 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Wago Winsta

#### Aansluitmogelijkheden

Aantal draden 3

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

#### Samenstelling

Mechanische codering Ja

Kabeltype zijde 1 Jack

Kabeltype zijde 2 Jack

Type kabel Aansluitkabel apparatuur

#### Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664 3

#### Materiaal

Kleur Zwart

Kleur contactinzetstuk Zwart

#### Vermogen

Brandbelasting 2,81 kWh

#### Weerstand

