



**Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm<sup>2</sup> met haakse stekker, 5000 mm**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Aantal polen	3
--------------	---

**Spanning**

Maximale werkspanning	250 V
Nominale spanning	230 - 230 V
Toegekende stootspanning	4 kV

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Kabel**

Diameter kabel	11 mm
Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Type connector/steker	Wago Winsta

**Aansluitmogelijkheden**

Aantal draden	3
---------------	---

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

**Samenstelling**

Mechanische codering	Ja
Kabeltype zijde 1	Jack
Kabeltype zijde 2	Jack
Type kabel	Aansluitkabel apparatuur

**Gebruiksvoorwaarden**

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

**Materiaal**

Kleur	Zwart
Kleur contactinzetstuk	Zwart

**Vermogen**

Brandbelasting	3,41 kWh
----------------	----------

G4761

