



G4761

Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm² met haakse stekker, 5000 mm

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Spanning

Maximale werkspanning	250 V
Nominale spanning	230 - 230 V
Toegekende stootspanning	4 kV

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Kabel

Diameter kabel	11 mm
Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C

Aansluiting

Leidingdoorsnede	1,50 - 1,50 mm ²
Type connector/steker	Wago Winsta

Aansluitmogelijkheden

Aantal draden	3
---------------	---

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

Samenstelling

Mechanische codering	Ja
Kabeltype zijde 1	Jack
Kabeltype zijde 2	Jack
Type kabel	Aansluitkabel apparatuur

Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	3
------------------------------	---

Materiaal

Kleur	Zwart
Kleur contactinzetstuk	Zwart

Vermogen

Brandbelasting	3,41 kWh
----------------	----------

Weerstand

