



GD102E

## Miniverdeler 2 modulen

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

#### Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

#### Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

#### Afmetingen

Hoogte	160 mm
Breedte	55 mm
Diepte	82 mm
Aantal breedte-eenheden	2

#### Deksel, deur

Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C