

GD102E

Miniverdeler 2 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
------------------	---

Aantal rijen	1
--------------	---

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Heeft N -klemmenblok	Nee
----------------------	-----

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
-------------------------	-----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
-----------------------------------	-----

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	160 mm
--------	--------

Breedte	55 mm
---------	-------

Diepte	82 mm
--------	-------

Aantal breedte-eenheden	2
-------------------------	---

Deksel, deur

Aantal sloten	0
---------------	---

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C