



GD104E

Miniverdeler 4 modulen

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	opbouw
Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee
Aantal modulen	4
Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom Inom	40 A
Diepte geïnstalleerd product	82 mm
Interne diepte	82 mm
Hoogte geïnstalleerd product	180 mm
Breedte geïnstalleerd product	110 mm
Breedte in deeleenheden	4
Protection split load	Nee
Hendeltype	zonder sluiting
Vergrendelbaar	Nee
Type deksel	Withnotch
Deurvergrendeling	without
Type deksel	notch
Transparante deksel/deur	Nee
Kleur	wit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	kunststof
Transparant	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Met deksel	Nee
Aantal verdelerrijen	1
Meter type	Nee

Aantal DIN-rails	1
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Gloeidraad test	1997
Halogeenvrij	Nee