

GD106E

**Miniverdeler 6 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 230 V

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 50 A

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 1

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen 6

**Functies**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Met buis invoeren Ja

**Afmetingen**

Hoogte 180 mm

Breedte 146 mm

Diepte 82 mm

Aantal breedte-eenheden 6

**Deksel, deur**

Aantal sloten 0

Deur/deksel is transparant Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Materiaal**

Materiaal Kunststof

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C