



GD110E

Miniverdeler 10 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	10
----------------	----

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	180 mm
Breedte	218 mm
Diepte	82 mm
Aantal breedte-eenheden	10

Deksel, deur

Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C