



HA306

### Lastscheider 3-polig 125 A modulair compact, kooiklem

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm <sup>2</sup> max.
---------------------------------	-------------------------

##### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

##### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	5,70 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	17,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W

##### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

##### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

##### Uitvoering

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaigreep