

HA306

Lastscheider 3-polig 125 A modulair compact, kooiklem

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 50 mm² max.

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 800 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 5,70 W

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 17,10 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 82000 W

Samenstelling

Motorbediening optioneel Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Uitvoering

Pooltype 3P

Bedieningselement Korte draaigreep