



HA306

Lastscheider 3-polig 125 A modulair compact, kooiklem

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm ² max.
---------------------------------	-------------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	5,70 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	17,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------------------	------

Uitvoering

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaigreep