



HA307

Lastscheider 3-polig 160 A modulair compact, vlag M8

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²
---------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V
---	--------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	3,30 W
--	--------

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	9,90 W
---	--------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
----------------------------------	----------

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Uitvoering

Pooltype	3P
----------	----

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------