



HA307

### Lastscheider 3-polig 160 A modulair compact, vlag M8

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 95 mm<sup>2</sup>

##### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 800 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 8000 V

##### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I<sub>n</sub> 3,30 W

Vermogensverlies bij nominale stroom I<sub>n</sub> 9,90 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 105000 W

##### Samenstelling

Motorbediening optioneel Nee

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C

##### Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP00

##### Uitvoering

Pooltype 3P

Bedieningselement Korte draaigreep