



HA351

Lastscheider 3-polig 125 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	7 kA

Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw

Afmetingen

Hoogte	135 mm
Breedte	140 mm
Diepte	120 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm ² max.
Aansluitdoorsnede soepele ader	70 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	1,80 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	5,40 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------