



HA351

## Lastscheider 3-polig 125 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	7 kA
---	------

#### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Bedieningselement	Lange draaigreep
-------------------	------------------

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Pooltype	3P
----------	----

#### Afmetingen

Hoogte	135 mm
--------	--------

Breedte	140 mm
---------	--------

Diepte	120 mm
--------	--------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm <sup>2</sup> max.
---------------------------------	-------------------------

Aansluitdoorsnede soepele ader	50 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	--------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V
---	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	1,80 W
--	--------

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	5,40 W
---	--------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
----------------------------------	---------

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------