



HA354

## Lastscheider 3-polig 250 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	9 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw
Pooltype	3P

#### Afmetingen

Hoogte	160 mm
Breedte	180 mm
Diepte	130 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	150 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	150 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	5,80 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	17,40 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------