



HA358

Lastscheider 3-polig 630 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	13 kA

Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw
Pooltype	3P

Afmetingen

Hoogte	260 mm
Breedte	230 mm
Diepte	165 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 300 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	2x 300 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	30,90 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	92,70 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	414000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------