



HA360

## Lastscheider 3-polig 800 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|  |       |
|--|-------|
| Nominale stroom                                | 800 A |
| Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947 | 26 kA |

#### Uitvoering

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Aantal polen         | 3                |
| Bedieningselement    | Lange draaigreep |
| Uitvoering component | Vaste inbouw     |

#### Deksel, deur

|                |    |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP00 |
|----------------------|------|

#### Aansluiting

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 2x 300 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------|------------------------|

#### Spanning

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 1000 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 12000 V |

#### Vermogen

|   |          |
|---|----------|
| Vermogensverlies per pool bij In        | 39,70 W  |
| Vermogensverlies bij nominale stroom In | 119,10 W |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1        | 526000 W |

#### Bediening en signalering

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Motorbediening geïntegreerd | Nee |
|-----------------------------|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 70 °C |
|---------------------|-------------|