



HA360

### Lastscheider 3-polig 800 A blokvorm

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	26 kA

##### Uitvoering

Aantal polen	3
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw
Pooltype	3P

##### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 300 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	2x 300 mm <sup>2</sup>

##### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	12000 V

##### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	39,70 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	119,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W

##### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------