




HA407



## Lastscheider 4-polig 160 A modulair compact, vlag M8

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V
---	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	3,30 W
--	--------

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	9,90 W
---	--------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
----------------------------------	----------

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Uitvoering

Pooltype	4P
----------	----

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------