



HA452

Lastscheider 4-polig 160 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	7 kA
---	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Bedieningselement	Lange draaigreep
-------------------	------------------

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Pooltype	4P
----------	----

Afmetingen

Hoogte	135 mm
--------	--------

Breedte	120 mm
---------	--------

Diepte	170 mm
--------	--------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²
---------------------------------	--------------------

Aansluitdoorsnede soepele ader	95 mm ²
--------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V
---	--------

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	3 W
--	-----

Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	9 W
---	-----

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
----------------------------------	----------

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------