



HA452

## Lastscheider 4-polig 160 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Design

Type bediening	Lange draaigreep
Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P
Type behuizing	Compleet apparaat in behuizing

#### Functies

Omkeerschakelaar	Nee
------------------	-----

#### Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
---------------------------------	-----

#### Bedienen en signaleren

Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
-------------------------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning (wisselstroom)	380 / 415 V
----------------------------------	-------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning	800 V
Stootspanningsvastheid	8000 V

#### Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 B	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 A	160 A
Afschakelstroom	20 kA
Nominale stroom Inom	160 A
Kortsluitstroom met zekering gl-gG	50 kA
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	7 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 A	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 A	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 B	160 A

#### Vermogen

Nominaal vermogen bij 440/500 V 50 Hz	63 kW
Nominaal vermogen bij 660 V 50 Hz	55 kW
Werkelijk vermogen bij 380/415 V 50 Hz	63 kW
Vermogensverlies bij nominale stroom	9 W
Vermogensverlies per pool	3 W
Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	105 kW

#### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Montage

Type bevestiging	voor frontmontage
<b>Aansluiting</b>	
Aansluitdoorsnede massieve aders	95 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	aansluiting met kabelschoenen
<b>Instellingen</b>	
Uitschakelblokkering	Nee
Inschakelblokkering	Nee
<b>Samenstelling</b>	
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Breedte beschikbaar op kabelschoen	95 mm <sup>2</sup>
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
With interlocking device	Nee
<b>Normen</b>	
Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsgraad (IP)	IP00
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	-20...70 °C