



HA454

Lastscheider 4-polig 250 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 250 A

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947 9 kA

Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Uitvoering component Vaste inbouw

Pooltype 4P

Afmetingen

Hoogte 160 mm

Breedte 125 mm

Diepte 230 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP00

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 150 mm²

Aansluitdoorsnede soepele ader 150 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 800 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I_n 5,80 W

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n 17,40 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 164000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C