



HA454

## Lastscheider 4-polig 250 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	9 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	150 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	---------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	5,80 W
Vermogensverlies bij nominale stroom In	17,40 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W

#### Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------