



### Lastscheider 4-polig 400 A blokvorm

#### Technische eigenschappen

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Type bediening                                 | Lange draaigreep               |
| Aantal polen                                   | 4 P                            |
| Pooltype                                       | 4 P                            |
| Type behuizing                                 | Compleet apparaat in behuizing |
| Nominale spanning (wisselstroom)               | 380 / 415 V                    |
| Nominale isolatiespanning                      | 1000 V                         |
| Stootspanningsvastheid                         | 8000 V                         |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 B            | 400 A                          |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 A            | 400 A                          |
| Afschakelstroom                                | 30 kA                          |
| Nominale stroom Inom                           | 400 A                          |
| Kortsluitstroom met zekering gl-gG             | 50 kA                          |
| Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde   | 9 kA                           |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 A            | 400 A                          |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 B            | 400 A                          |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 A            | 400 A                          |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 B            | 400 A                          |
| Nominaal vermogen bij 440/500 V 50 Hz          | 140 kW                         |
| Nominaal vermogen bij 660 V 50 Hz              | 90 kW                          |
| Werkelijk vermogen bij 380/415 V 50 Hz         | 132 kW                         |
| Vermogensverlies bij nominale stroom           | 57.6 W                         |
| Vermogensverlies per pool                      | 14.4 W                         |
| Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1 | 263 kW                         |
| Vergrendelbaar                                 | Ja                             |
| Type bevestiging                               | voor frontmontage              |
| Aansluitdoorsnede massieve aders               | 1 x 240 mm <sup>2</sup>        |
| Soort verbinding                               | aansluiting met kabelschoenen  |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                   |
| Breedte beschikbaar op kabelschoen       | 185 mm <sup>2</sup> |
| Norm                                     | IEC 60947-3         |
| Europese richtlijn WEEE                  | van toepassing      |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP00                |
| Bedrijfstemperatuur                      | -20...70 °C         |