



HA458

Lastscheider 4-polig 630 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 630 A

Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947 13 kA

Uitvoering

Aantal polen 4

Bedieningselement Lange draaigreep

Uitvoering component Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP00

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 2x 300 mm²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui 1000 V

Nominale stoothoudspanning Uimp 8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In 30,90 W

Vermogensverlies bij nominale stroom In 92,70 W

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 414000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C