



HA458

## Lastscheider 4-polig 630 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	13 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	630 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	630 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	630 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	630 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	630 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	630 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	630 A
Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415 VAC volgens IEC 60947-3	26 kA
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	13 kA

#### Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw
Pooltype	4P

#### Afmetingen

Hoogte	270 mm
Breedte	160 mm
Diepte	315 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------------------	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 300 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede soepele ader	2x 300 mm <sup>2</sup>

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V

**Vermogen**

Vermogensverlies per pool bij In	30,90 W
Vermogensverlies bij nominale stroom In	92,70 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	414000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	225000 W

**Bediening en signalering**

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Functies**

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

**Samenstelling**

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	40 - 45 NM
----------------	------------