

HA460

Lastscheider 4-polig 800 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC 60947	26 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Uitvoering component	Vaste inbouw

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 300 mm ²
---------------------------------	------------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	39,70 W
Vermogensverlies bij nominale stroom In	199,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------