



HAB303

## Lastscheider 3-polig 32 A modulair M1

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	32 A
Kortsluit inschakelvermogen I <sub>cm</sub> bij 415 VAC volgens IEC 60947-3	1,80 kA
Nominale korteduurbestendigheid I <sub>cw</sub> 1 s IEC 60947	1,26 kA
Nominale korteduurbestendigheid I <sub>cw</sub> IEC 60947	1,26 kA

#### Uitvoering

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V
Nominale spanning U <sub>e</sub>	380 - 415 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	0,60 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1,80 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	21000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	14000 W

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2,2 NM
----------------	------------

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

**Deksel, deur**

---

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Veiligheid**

---

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Frequentie**

---

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

---

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

**Funcities**

---

Is omkeerschakelaar	Nee
---------------------	-----

---

Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
-----------------------------------	-----

---

Uitvoering als hoofschakelaar	Ja
-------------------------------	----

---

Uitvoering als werkschakelaar	Ja
-------------------------------	----

---

Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
--------------------------------------	----

---

Uitvoering als lastscheider	Ja
-----------------------------	----

**Capaciteit**

---

Aantal modules	2,57
----------------	------