



HAB303

Lastscheider 3-polig 32 A modulair M1

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	32 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	32 A
Nominaal kortsluitvermogen I _{cm} bij 415 VAC volgens IEC60947-3	1,80 kA
Nominale piekstroombestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947	1,26 kA
Nominale piekstroombestendigheid I _{cw} IEC 60947	1,26 kA

Uitvoering

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²
---------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V
Nominale spanning U _e	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	0,60 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	1,80 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	21000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	14000 W

Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2,2 Nm
----------------	------------

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Functies

Is omkeerschakelaar	Nee
---------------------	-----

Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
-----------------------------------	-----

Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
--------------------------------	----

Uitvoering als werkschakelaar	Ja
-------------------------------	----

Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
--------------------------------------	----

Uitvoering als lastscheider	Ja
-----------------------------	----

Capaciteit

Aantal modulen	2,57
----------------	------