



HAB306

## Lastscheider 3-polig 63 A modulair M1

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	63 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	63 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	63 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	63 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	63 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	40 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	40 A
Nominaal kortsluitvermogen I <sub>cm</sub> bij 415 VAC volgens IEC60947-3	1,50 kA
Nominale piekstroombestendigheid I <sub>cw</sub> 1 s IEC 60947	1,26 kA
Nominale piekstroombestendigheid I <sub>cw</sub> IEC 60947	1,26 kA

#### Uitvoering

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V
Nominale spanning U <sub>e</sub>	380 - 415 V

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	2,40 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	7,20 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	41000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	28000 W

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	2 - 2,2 NM
----------------	------------

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0

Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
<b>Deksel, deur</b>	
Vergrendelbaar	Ja
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsgraad IP	IP20
<b>Frequentie</b>	
Frequentie	50 - 50 Hz
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
Type connector/steker	Schroefaansluiting
<b>Functies</b>	
Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	2,57