



HAC308

Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---|---------|
| Nominale stroom | 80 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21 | 80 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21B | 80 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B | 80 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23A | 80 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23B | 80 A |
| Nominaal kortsluitvermogen I _{cm} bij 415 VAC volgens IEC60947-3 | 2,10 kA |
| Nominale piekstroombestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947 | 1,50 kA |
| Nominale piekstroombestendigheid I _{cw} IEC 60947 | 1,50 kA |

Uitvoering

| | |
|-------------------|------------------|
| Pooltype | 3P |
| Bedieningselement | Korte draaigreep |
| Aantal polen | 3 |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 35 mm ² |
|---------------------------------|--------------------|

Spanning

| | |
|---|-------------|
| Nominale isolatiespanning U _i | 800 V |
| Nominale stoothoudspanning U _{imp} | 8000 V |
| Nominale spanning U _e | 380 - 415 V |

Vermogen

| | |
|---|---------|
| Vermogensverlies per pool bij I _n | 2,40 W |
| Vermogensverlies bij nominale stroom I _n | 7,20 W |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 | 52000 W |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23 | 36000 W |

Installatie, montage

| | |
|----------------|---------------|
| Aandraaimoment | 3,5 - 3,85 NM |
|----------------|---------------|

Samenstelling

| | |
|--|-----|
| Motorbediening optioneel | Nee |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 70 °C |
|---------------------|-------------|

Deksel, deur

| | |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
|-----------------------|--------------------|

Functies

| | |
|---------------------|-----|
| Is omkeerschakelaar | Nee |
|---------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
|--------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
|--------------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Uitvoering als lastscheider | Ja |
|-----------------------------|----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 3 |
|----------------|---|