



HAC308

Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	80 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	80 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	80 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	80 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	80 A
Kortsluit inschakelvermogen I _{cm} bij 415 VAC volgens IEC 60947-3	2,10 kA
Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947	1,50 kA
Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} IEC 60947	1,50 kA

Uitvoering

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	35 mm ²
---------------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V
Nominale spanning U _e	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	2,40 W
Vermogensverlies bij nominale stroom I _n	7,20 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	52000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	36000 W

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,5 - 3,85 NM
----------------	---------------

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 70 °C

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Funcities

Is omkeerschakelaar Nee

Uitvoering als noodstopinrichting Nee

Uitvoering als hoofschakelaar Ja

Uitvoering als werkschakelaar Ja

Uitvoering als veiligheidsschakelaar Ja

Uitvoering als lastscheider Ja

Capaciteit

Aantal modules 3