



HAE412

## Lastscheider 4-polig 125 A modulair MV

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	70 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V
---	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	4,60 W
--	--------

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	18,40 W
---	---------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
----------------------------------	---------

#### Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
--------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Uitvoering

Pooltype	4P
----------	----

Bedieningselement	Korte draaigreep
-------------------	------------------