



Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV

Technische eigenschappen

Type bediening	Korte draaigreep
Aantal polen	4 P
Pooltype	4 P
Type behuizing	Compleet apparaat in behuizing
Nominale spanning (wisselstroom)	380 / 415 V
Nominale isolatiespanning	800 V
Stootspanningsvastheid	8000 V
Nominale bedrijfsstroom bij AC 21 B	160 A
Nominale stroom Inom	160 A
Kortsluitstroom met zekering gl-gG	50 kA
Toelaatbare nominale stroom binnen 1 seconde	4 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC 22 B	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 A	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC 23 B	160 A
Vermogensverlies bij nominale stroom	30 W
Vermogensverlies per pool	7.5 W
Vermogen bij 400 V in gebruikerscategorie AC 1	105 kW
Vergrendelbaar	Ja
Aansluitdoorsnede massieve aders	70 mm ²
Soort verbinding	schroeftechniek
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Breedte beschikbaar op kabelschoen	95 mm ²
Norm	IEC 60947-3
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedrijfstemperatuur	-20...70 °C

