



HBT100F

### Aardlekelement P250 4P 100 A I<sub>Δn</sub> 300 mA

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Nominale aardlekstroom I <sub>Δn</sub>	300 mA

##### Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

##### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A
-------------------------	---

##### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	500 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	6000 V

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	35 - 150 mm <sup>2</sup>