



HBT100H

Aardlekelement P250 4P 100 A I_{dn} 30 mA tot 6 A instelbaar

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 100 A

Nominale aardlekstroom I_{dn} 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

Uitvoering

Aantal polen 4

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging A

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 500 V

Nominale stoothoudspanning U_{imp} 6000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders 35 - 185 mm²

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders 35 - 150 mm²