



HBT100L

### Aardlekelement P250 4P 100 A I<sub>dn</sub> 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 100 A

Nominale aardlekstroom I<sub>dn</sub> 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA

##### Uitvoering

Aantal polen 4

##### Veiligheid

Type aardlekbeveiliging A

##### Spanning

Nominale isolatiespanning U<sub>i</sub> 500 V

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 6000 V

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders 35 - 150 mm<sup>2</sup>